

UHU® DOUBLEFIX INTÉRIEUR

RUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE DOUBLE FACE SUPER FORT



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ruban adhésif double face ultra-fort pour assembler et fixer de façon permanente des objets dans les espaces intérieurs. L'alternative simple aux vis et aux clous. Offre un maintien permanent et fiable sur la plupart des surfaces lisses, comme le métal, les carreaux, les matières plastiques, le verre et le bois peint. Idéale pour installer les miroirs, les supports, les panneaux, les crochets, les étagères, les chemins de câbles, les objets décoratifs, les profilés décoratifs et bien plus encore. Peut supporter une charge complète après 60 minutes. Résistant à l'humidité.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour installer et fixer rapidement, proprement et facilement des objets tels que des miroirs, des porte-savons, des crochets de suspension, des enseignes, des supports en plastique, entre autres, sur des surfaces lisses et uniformes à l'intérieur. Convient pour le métal, les carreaux, les matières plastiques, le verre, le bois peint, etc. Idéal pour être utilisé dans les locaux sanitaires et les cuisines. Ne convient pas à applications à l'extérieur et sur des surfaces rugueuses.

PROPRIÉTÉS

- ruban adhésif de montage double face
- ultra-fort
- pour les surfaces lisses
- pour l'intérieur
- résiste à l'humidité
- résiste à la température
- propre, facile et rapide

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: La température minimale de mise en œuvre est de 10 °C.

Exigences des surfaces: Les supports à coller doivent être fermes, secs, propres et exempts de poussière et de graisse.

Pré-traitement des surfaces: Pour obtenir un résultat optimal, nettoyez d'abord les surfaces qui doivent être collées (avec de l'alcool ou du white spirit).

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Collez le produit sur l'objet à installer en évitant de créer des poches d'air. Coller des objets >2,5 kg nécessite plusieurs pastilles réparties verticalement à une distance de 3 à 5 cm. Retirer le film de protection sans toucher la partie adhésive. Fixez l'objet à l'endroit souhaité et pressez fermement. La résistance finale de l'objet est atteinte après seulement 60 minutes.

Taches/résidus: Éliminez les restes de ruban adhésif avec du white spirit.

Points d'attention: Ne touchez pas la partie adhésive pour éviter de réduire le pouvoir adhérent.

TEMPS DE SÉCHAGE*

Résistance finale après: env. 60 minutes

* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne

Résistance à la température: De -10°C à +75°C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aspect: blanc

Spécifications: Liner : papier siliconé blanc

Colle : caoutchouc synthétique

Carrier : mousse PE

Épaisseur sans liner [µm] : 900

90 ° résistance au décollement sur acier (N/25 mm) : 40

CONDITIONS DU TEST

L'intensité de l'adhérence dépend de la qualité de la surface et de la matière, ainsi que de l'épaisseur de l'objet ; l'adhérence maximale est déterminée par l'assemblage d'objets métalliques planes (épaisseur < 10 mm) sur des surfaces métalliques propres et lisses.

CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

TAILLE DU PACK

Ruban adhésif : 1,5 m x 19 mm sur carte blister

Pastilles : 16 pièces par emballage



DOUBLEFIX INTÉRIEUR

RUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE DOUBLE FACE SUPER FORT

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. Cette notice technique a été réalisée au mieux de nos connaissances pour vous assister lors de vos travaux de collage. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. L'utilisateur doit réaliser ses propres essais et tests. Seule la constance de la haute qualité du produit fait l'objet d'une garantie. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.