

# ArciTech

## Push To Open 2.0 (P2o Silent 2.0)

### 3 étapes

1 Identifier le coloris selon le volume du tiroir

2 Choisir le boîtier P2o grâce à la couleur

3 Choisir la coulisse Actro grâce à la couleur

### 1

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à 150 mm de haut)\*

| Longueur nominale mm | Largeur nominale mm |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|----------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|                      | 275                 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 270                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 300                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 350                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 400                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 450                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 500                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 550                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 650                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge légère à moyenne)\*

| Longueur nominale mm | Largeur nominale mm |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|----------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|                      | 275                 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 270                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 300                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 350                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 400                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 450                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 500                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 550                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 650                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |

Recommandation : tiroir à casseroles lourd (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)\*

| Longueur nominale mm | Largeur nominale mm |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|----------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|                      | 275                 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 270                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 300                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 350                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 400                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 450                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 500                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 550                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 650                  |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |

|  |         |              |               |               |
|--|---------|--------------|---------------|---------------|
| Coulisse Actro :                             | 10 kg   | 40 kg        | 40 kg         | 60 ou 80 kg   |
| Catégories de poids de Push to open Silent : | < 10 kg | de 8 à 20 kg | de 10 à 40 kg | de 20 à 80 kg |

### 2

Système d'ouverture Push to open Silent pour ArciTech



Kit composé de :

- ▶ 1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
- ▶ 1 activateur, à gauche et à droite
- ▶ 2 adaptateurs pour loger une synchronisation disponible en option

| Coulisse Actro kg | Longueur nominale mm | Référence | UE    |
|-------------------|----------------------|-----------|-------|
| 10                | 270 - 350            | 9 241 038 | 1 kit |
| 40                | 270 - 650            | 9 241 049 | 1 kit |
| 40                | 270 - 650            | 9 241 050 | 1 kit |
| 60 / 80           | 400 - 650            | 9 241 051 | 1 kit |

### 3

Coulisse



- ▶ Coulisse à sortie totale
- ▶ Avec système d'amortissement intégré Silent System
- ▶ Acier zingué
- ▶ Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3

Kit composé de :

- ▶ 1 coulisse Actro avec Silent System, à gauche et à droite
- ▶ Accessoires de fixation

Épaisseur côté de corps de meuble 19 mm

| Longueur nominale mm | Réf. / Capacité de charge kg |           |           |           | UE    |
|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                      | 10                           | 40        | 60        | 80        |       |
| 270                  | 9 240 920                    | 9 240 924 |           |           | 1 kit |
| 300                  | 9 240 922                    | 9 240 925 |           |           | 1 kit |
| 350                  | 9 240 923                    | 9 240 927 |           |           | 1 kit |
| 400                  |                              | 9 240 929 | 9 240 934 |           | 1 kit |
| 450                  |                              | 9 240 930 | 9 240 935 |           | 1 kit |
| 500                  |                              | 9 240 931 | 9 240 936 | 9 240 939 | 1 kit |
| 550                  |                              | 9 240 932 | 9 240 937 | 9 240 940 | 1 kit |
| 650                  |                              | 9 240 933 | 9 240 938 | 9 240 941 | 1 kit |


Technik für Möbel



## Détails du set



Pour de plus amples informations :  
<http://www.hettich.com/short/897f62>



**A**

Activateurs pour Actro


**B**

Boitiers P2o Silent pour côtés tiroir

**C**

Connecteurs pour barre synchronisation

## Option



**1**

Barre 2 metres recoupable **9 236 718**

**2**


Connecteur intermediaire **9 221 295**

pour chutes de barre synchro

**! Barre identique à Quadro P2o**

## Montage

si P2o Silent **B** 8mm / si Silent System **B** 2mm / KD = épaisseur caisson




## Comment reconnaître les différents éléments à livraison ?

### Boitier Push To Open Silent

Emballage avec références et poids



Boitiers avec code couleur




indication du poids sur boitiers avec QR code pour montage




### Coulisses Actro

Emballage avec références et poids




Marquage poids sur coulisse



## Comment différencier les anciennes et nouvelles versions Actro et tiroirs ArciTech ?


### ArciTech

nouveau perçage et encoches sous l'avant du profil **(A)**



### Actro

nouveau perçage oblong **(B)** à l'avant de la coulisse, et encoches **(C)**



Technik für Möbel

